

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Мегаомметр Е6-24



Мегаомметр Е6-24

работает в измерительных диапазонах 500В , 1000В, и 2500В, а также 300ГОм.

Прибор разработан для измерений сопротивления в изоляции электроцепей, находящихся без напряжения.

Прибор оснащен системой защиты, срабатывающей при внезапной подаче напряжения во время измерений, что обеспечивает безопасность при выполнении работ. Также предусмотрена защита от возможности подключения к необесточенным сетям.

В случае измерения изоляционного сопротивления более минуты, прибор автоматически рассчитает коэффициент абсорбции и сохранит в памяти результат. Также в памяти модели будут храниться результаты каждого последнего измерения.

Питание данного мегаомметра осуществляется от аккумуляторной батареи или от электрической сети. Защищает от перезарядки встроенный стабилизатор. Прибор переходит через 150 секунд в экономный режим после окончания измерений для экономии

заряда батареи.

Испытательное напряжение, В	500; 1000; 2500
Диапазон измерений сопротивления изоляции	до 300 ГОм
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления	от 0,01 МОм до 9,99 ГОм $\pm (3 \% + 3 \text{ епр})$ от 10,0 до 99,9 ГОм $\pm (5 \% + 5 \text{ епр})^*$ от 100 до 300 ГОм $\pm (15 \% + 10 \text{ епр})^*$
Диапазон измерений переменного напряжения, В	40-400
Предел основной относительной погрешности напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50,0 $\pm$ 0,5) Гц	не более $\delta = \pm (5 \% + 3 \text{ епр})$
Ток в измерительной цепи	Не более 2 мА
Питание	аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА
Рабочая температура	от - 30 до +50 Со
Потребляемая мощность	не более 6 Вт
Габаритные размеры	120x250x80 мм
Масса	не более 0,8 кг

*при использовании кабеля измерительного экранированного РЛПА.685551.001

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01