

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

e-mail: info@averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

Ультразвуковой твердомер МЕТ-У1



Ультразвуковой твердомер МЕТ-У1

Принцип действия ультразвукового твердомера МЕТ-У1

Определение частот свободных колебаний индентора (акустический резонатор с алмазной пирамидой Виккерса), находящегося под действием постоянного усилия 1,5 кГс. Ограничения ультразвукового твердомера МЕТ-У1

Ограниченное использование для измерения изделий с крупнозернистой структурой (например, чугун) или массой менее 10 г, или толщиной менее 1 мм. Для получения более подробной консультации свяжитесь с нашими специалистами.

Основные возможности ультразвукового твердомера МЕТ-У1:

- измерения твёрдости металлов и сплавов по стандартизованным в России шкалам твёрдости: Роквелла (HRC), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора (HSD).
- Наличие трех дополнительных шкал H1,H2, H3 для калибровки (по заявке) других шкал твердости (Роквелла "В", Супер-Роквелла, Лейба и др.), а также для шкал твердости металлов, отличающихся по свойствам от сталей (например, цветных металлов, сплавов, чугуна и др.);
- использование шкалы предела прочности на разрыв (Rm) в соответствии с ГОСТ 22791-77 для определения предела прочности на растяжение изделий из углеродистых сталей перлитного класса путём автоматического пересчёта со шкалы твёрдости Бринелля (HB);
- подключение по заявке укороченного датчика У1/2.
- Ультразвуковой твердомер МЕТ-У1 измеряет твердость следующих изделий:
- любых по массе изделий толщиной от 1 мм (малые детали, тонкостенные конструкции, трубы, резервуары, стальные листы и т.д.);
- без видимого отпечатка на поверхности изделия (зеркальные поверхности, шейки коленчатых валов, ножи);
- металлических покрытий;
- изделий сложной формы, в труднодоступных местах.

Технические характеристики ультразвукового твердомера МЕТ-У1:

Пространственное положение твердомера при измерении	любое (не влияет на точность показаний)	
Обработка результатов измерений в твердомере	вычисление среднего значения из данных, сохранённых в памяти; выборочное удаление данных (например, в случаи сомнения в корректности произведенных измерений);	
Обработка результатов измерений на компьютере	передача данных на компьютер через высокоскоростной USB-порт; эксклюзивное программное обеспечение.	
Подсветка дисплея	есть	
Одновременная индикация на дисплее	шкала твердости измеренное значение номер измерения режим работы номер архива степень разрядки источника питания	

	1
Количество измерений сохраняемых в энергонезависимой памяти, сохраняемой при выключении твердомера	100
Автоматическое отключение питания, время, сек.	150
Время непрерывной работы с полной зарядкой аккумуляторной батареи, не менее, ч: без Подсветки / с Подсветкой от сети переменного тока	16 / 5 неограничено
Время полной зарядки аккумуляторной батареи, ч. Пластмассовый корпус	10
Электропитание твердомера: сеть переменного тока, В / Гц аккумуляторная батарея, В потребляемая мощность, не более, ВА	100-200 / 50-60 1,2 3,0
Диапазон температур, от / и до /, °C: - при эксплуатации - при хранении и транспортировке	-5 +45 -15 +65
Относительная влажность воздуха, %	30 80
Наличие драгоценных металлов и камней: серебро, млг алмаз, карат	16,8 0,07
Габаритные размеры, мм: электронный блок (длина / ширина / высота) датчик (длина / диаметр)	145 x 80 x 40 160 / 25
Масса твердомера, кг: электронный блок + датчик в полной комплектации (брутто)	0,36 1,0

4
2,5
5
0,01
2 1
0,03
200000
14,7
7 (по заказу - 5)
0,07
(

Диапазон измерения твердости и погрешность ультразвукового толщиномера МЕТ-У1:

Шкалы твердости	Диапазон измерения	Погрешность, не более
-----------------	--------------------	-----------------------

По шкале "С" Роквелла	(20-70) HRC	1,5 HRC
По шкале Бринелля	(75-650) HB	10 HB
По шкале Виккерса	(75-1000) HV	12 HV
По шкале Шора	(23-102) HSD	2 HSD
Предел прочности на разрыв Rm	(378-1736 Мпа)	5 %

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01