

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измерительная ячейка DeFelsko PosiPatch



Измерительная ячейка DeFelsko PosiPatch

Измерительная ячейка DeFelsko PosiPatch является инновационной разработкой специалистов компании DeFelsko и используется для определения концентрации солей на поверхности при измерениях согласно стандарту ISO 8502-6 (метод Бресле). Главной отличительной особенностью ячейки является возможность ее многократного повторного использования.

Особенности

- Благодаря магнитному кольцу-держателю ячейка плотно крепится к любой стальной поверхности, а после проведения измерений убирается без остатка для очистки.

- При заполнении ячейки особо чистой водой происходит автоматический отвод воздуха из ячейки благодаря воздухопроницаемой мембране
- Очистка ячейки производится особо чистой водой, которая используется при испытаниях
- Многоразовое использование

Преимущества

Если у Вас уже есть классический набор Бресле, но возникла задача в проведении большого количества измерений, а покупка большого количества дополнительных пластырей не заложена в бюджет? Приобретите только измерительную ячейку DeFelsko PosiPatch и используйте ее вместо классических пластырей вместе с Вашим кондуктометром.

Важно

Измерительная ячейка DeFelsko PosiPatch имеет практически неограниченный ресурс использования. Ополосните ее особо чистой водой после использования и проводите следующее измерение. Ячейку PosiPatch можно использовать повторно до тех пор, пока вода не начнет вытекать через воздухопроницаемую мембрану или уплотнителя подложки. Как правило измерения проводятся на стальных поверхностях после струйной обработки, которые имеют высоту профиля поверхности 50 - 100 мкм. Срок службы ячейки напрямую зависит от использования - если ячейку "протягивать" вдоль подложки, срок службы будет уменьшен.

Измерительная ячейка PosiPatch доступна в двух вариантах исполнения:

- металлическое магнитное кольцо-держатель
- гибкое кольцо-держатель (для измерения на внешней поверхности трубы диаметром от 10 см, или же на внутренней поверхности трубы диаметром от 12 см)

Технические характеристики

Площадь ячейки	1250 мм ²
Объем ячейки	2 - 3 мл
Диаметр силиконового картриджа	44.4 мм
Диаметр кольца-держателя	66.9 мм
Чистота	< 3 мг/м ²

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01