



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Шлифовально-полировальный станок МоРао 300



Шлифовально-полировальный станок МоРао 300

Тип оборудования: Шлифовально-полировальный станок

Серия: МОРАО

Модель: МоРао 300

Описание: Прибор для шлифовки и полировки

Гарантия на шлифовально-полировальный станок МоРао 300: 12 месяцев

Назначение прибора:

Шлифовально-полировальный станок МоРао 300 практичный и удобный в применении,

предназначен для подготовки металлографических образцов для анализа. Диаметр шлифовального круга 300 мм. Шлифовально-полировальный станок удовлетворяет всем требованиям лабораторий, занимающихся подготовкой металлографических образцов. Шлифовально-полировальный станок MoPaо 300 разрабатывался в соответствии с международными стандартами качества и передовыми технологиями в области подготовки образцов для исследований в области металлографии.

Особенности шлифовально-полировального станка MoPaо 300:

- Корпусная часть станка изготовлена из армированного пластика высокого качества, металлические части и детали сделаны из нержавеющей стали, что не допускает даже возможности возникновения очагов коррозии.
- Предустановленные два режима постоянной скорости вращения рабочего диска.
- Смена рабочего диска в считанные минуты.
- Быстрая смены направления вращения диска.
- Самое простое и логичное управление станком.
- Может быть оснащен автоматическим держателем образцов MPT-I/II.

Серия МОРАО

Разработана и изготовлена в соответствии с международными передовыми технологиями в области подготовки образцов для металлографических исследований.

Оборудование этой серии имеет приятный внешний вид с красивым корпусом изготовленным из углеволоконного армированного пластика и деталей из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии.

Имеет один или два диска, который можно легко заменить новыми при достаточной выработке.

Оборудование серии МОРАО можно разделить на три типа и классифицировать по диаметрам рабочих дисков, т.е. 200 мм, 250мм или 300мм.

Вне зависимости от количества дисков шлифовально-полировального станка существует система бесступенчатой регулировки скорости вращения или две постоянных установленных скорости.

Станки типа Е оборудованы двумя режимами настройки скорости вращения, т. е. возможно бесступенчатое изменение скорости или включение постоянной скорости заданной, которое задается по требованию оператора. Также можно выбрать направление вращения рабочего диска по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Станки также могут быть оснащены полностью автоматической шлифовально-полировальной насадкой.

Станки кроме того, могут быть настроены в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Сравнительная таблица станков серии МОРАО:

Модель	Кол-во дисков	Диаметр дисков	Скорость вращения дисков	Примечания
МоРао 160	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы
		250 мм		
МоРао 300		300 мм		
МоРао 260	2	200 мм		
		250 мм		
МоРао 300S		300 мм		
МоРао 160E	1	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	220В, 50Гц
		250 мм		
МоРао 300E		300 мм		
МоРао 260E	2	200 мм	или 50 – 600 об/мин, плавная настройка скорости	
		250 мм		
МоРао 300SE		300 мм		
МоРао 2D	2	200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости	380В, 50Гц 3 фазы, два мотора, независимая система управления
		250 мм		
МоРао 2DE		200 мм	150/300 об/мин, два уровня постоянной скорости или 50 – 600 об/мин, плавная настройка скорости	220В, 50Гц, два мотора, независимая система управления

Комплектация:

Для получения подробной информации о комплектации шлифовально-полировального станка МоРао 300, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

Технические характеристики шлифовально-полировального станка МоРао 300:

Диаметр шлифовального круга	300 мм
Скорость вращения	150/300 мм/мин
Двигатель	1100 Вт
Габаритные размеры	430x710x300 мм
Вес	55 кг
Питание	380 В, 50 Гц

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01