Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

## Yamato DL-410 - Распылительная



## Yamato DL-410 - Распылительная сушилка большой емкости

## Преимущества

- Простота эксплуатации и обслуживании
- Впускное отверстие для горячего воздуха и крышка сушильной камеры автоматически поднимаются вверх и опускаются вниз, и поскольку циклон и емкость для продукта могут быть легко сняты и установлены обратно, чистка и обслуживание не создают неудобств
- Функции управления удобно расположены на панели управления для различных условий эксплуатации
- Расходомер воздуха, манометр и другие измерения позволяют легко контроль условий эксперимента.

**DL-410** 

Максимально до 3000 мл. / час.
Двухконтурная форсунка (Диаметр отверстия: 0.7мм.) Очистка контура распыления: Игла внутри форсунки для автоматической чистки канала.
От 40°C до 300°C
Трубка Бурдона, диапазон измерения 0~0.3 мПа.
Насос подачи жидкого образца: Регулируемый поток до 70 мл. / мин.
Температура на входе, температура на выходе, цифровой дисплей (0~320°C)
К-термопара
2 KBτ x 2
Бесщёточный мотор / 0.3 до 1 м.3 в минуту. Система контакта с воздухом: распыление жидкости параллельным потоком воздуха Измеритель потока воздуха сушки: Поплавкового типа. Диапазон измерения: 0.3~1.2 м3 / мин.
Обнаружение перегрева температуры на входе / выходе, обнаружение обратного вращения насоса подачи пробы, предотвращение перегрева нагревателя, автоматическая блокировка утечки тока, защитная крышка.
$1060 \times 880 \times 1750 \text{ MM}$
180 κΓ
Однофазный, АС220 В. 22 А.
Силиконовая трубка для жидкого образца, кисть снятия статики, воздушный шланг, вытяжной канал.
Совместим с GAS410 Распылительная форсунка 3 видов, Компрессор от 28 л. / мин. и 0 – 294 кПа

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01