

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Yamato WE-200 - Система высокой очистки воды I типа настольная



## Yamato WE-200 - Система высокой очистки воды I типа настольная

## **WE-200**

Интерфейсы	Порт для отбора проб воды 250 мм. над полом, RC1 / 4 (соединен с мембранным фильтром). Дренажный порт ø10, жесткая трубка (скорость дренажа максимум 2,2 л. / мин. (в режиме промывки).)
Мембранный фильтр	Мембранный фильтр 0,1 мкм.
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Диапазон давлений сырой воды от 0,13 до 0,5 МПа (от 1,3 до 5,0 кгс / см²)
Тип очищенной воды / класс чистоты	Деионизированная вода класса A4 по Японскому промышленному стандарту JIS K0057

## **WE-200**

Картридж предварительной очистки	Активированный уголь + мембрана из полых волокон 0,1 мкм
Картридж ионного обмена	2 л. ионообменной смолы, содержащей активированный уголь (CPC-T)
Метод очистки воды	Мембраны обратного осмоса (RO) -> ионный обмен -> фильтрация
Фильтр сырой / дистиллированной/ деионизированной воды	Мембраны Обратного Осмоса (RO)
Панель управления	Отображение качества воды 7-сегментный светодиодный дисплей (проводимость / сопротивление / температура воды). Прочая индикация - отображение замены расходных материалов (ионообменная смола, картридж предварительной обработки, мембрана обратного осмоса (RO), мембранный фильтр), отображение предупреждений / ошибок.
Внешние габариты	350 x 430 x 470 mm
Диапазон рабочих температур	Сырой воды на входе от 10 до 30 ° С
Функции безопасности	Электромагнитный клапан подачи воды принудительно отключается при обнаружении утечки. Ошибка отключения воды, ошибка датчика качества воды, ошибка контроллера, ошибка предела давления, ошибка утечки, аварийный сигнал / ошибка потока, прерыватель цепи утечки на землю.
Масса	30 кг
Источник питания	От 100 до 240 В, 1,3 А, однофазный.
Скорость очистки воды	От 0,5 до 1 литра в минуту при непрерывной работе.
Аксессуары включенные	Шланги подачи воды, картридж предварительной очистки, комплект мембранных картриджей обратного осмоса (RO), ионообменный картридж СРС-Т, мембранный фильтр, сливной шланг, шнур питания, уплотнительная лента

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01