

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Yamato WL-200 - Система высокой очистки воды II типа



WL-200

Производительность по дистиллированной / деионизированной воде	Прибл. 1 литр / мин. (Непрерывное производство)
Интерфейсы	Порт взятия проб 250 мм. над полом RC1 / 4 (подключение мембранного фильтра)
Диапазон регулировки давления воздуха / воды	Давление сырой воды от 0,5 до 5 х100 кПа (от 0,5 до 5 кгс / cм2)
Тип очищенной воды / класс чистоты	Деионизированная вода
Картридж ионного обмена	2 л. ионообменной смолы с активированным углем (СРС-Р) х 1шт.
Метод очистки воды	Ионный обмен (контроль с панели управления)
Фильтр сырой / дистиллированной/ деионизированной воды	Финальная 0,1 мкм (мембранный фильтр).

WL-200

Отображение качества воды 7-сегментный светодиодный дисплей (проводимость / удельное сопротивление). Прочая индикация - Отображение замены расходных материалов (СРС-Р и СРС-Е следует заменять одновременно, чтобы предотвратить деградацию качества водыо, мембранный фильтр), отображение сигналов тревоги (сигнал утечки воды)
Подача сырой воды - соединительный шланг для подключения воды одним движением
350 x 350 x 450 мм (не включая выступы)
Определение утечек - электромагнитный клапан
принудительного отключения подачи воды при обнаружении
утечки воды. Автоматический выключатель, индикатор утечки
воды, редукционный клапан, аварийный сигнал о ненормальном
качестве воды.
14 кг
100 ~ 240 В переменного тока, одна фаза, от 0,05 до 0,2 А
Шланг подачи сырой воды, шнур питания (2 м.), картридж ионообменной смола СРС-Р (только WL200), Картриджи ионообменной смолы СРС-Р + СРС-Е (WL220 / WL220T), мембранный фильтр (WL200 / 220), Y-образный шланг подачи воды с сетчатым фильтром 4 м. (WL220T), Соединительный шланг камеры постоянной температуры и влажности Ø9 x Ø13 3 м. (WL220T), крюк (WL220T), уплотнительная лента

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01